



PROJOLLY facilite la pose en éliminant le jolly fragile des céramiques. Il est utilisé pour les angles externes des carreaux, pour la finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, etc. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carreaux en évitant les ébréchures et les ruptures grâce à sa finition arrondie. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières. Disponible la **PROJOLLY MIRROR LINE** polie à la main pour créer une finition super brillante, conçus pour répondre aux exigences et demandes modernes/high tech avec des finitions esthétiques et décoratives très brillantes. Des capsules et des raccords à trois axes pour les angles internes et externes sont disponibles. Son utilisation est conseillée avec des baguettes PROLISTEL en acier inox poli ou satiné.

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2
POLI, SUPER POLI, SATINÉ ET SABLÉ



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm
PJAC 06	6
PJAC 08	8
PJAC 10	10
PJAC 11	11
PJAC 125	12,5
PJAC 15	15

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm
PJACS 06	6
PJACS 08	8
PJACS 10	10
PJACS 11	11
PJACS 125	12,5
PJACS 15	15

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER POLI thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm
PJACML 06	6
PJACML 08	8
PJACML 10	10
PJACML 11	11
PJACML 125	12,5
PJACML 15	15




ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SABLÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm
PJACSB 08	8
PJACSB 10	10
PJACSB 125	12,5


GAMME COULEURS

AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli	ACML - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A super poli	ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné
ACSB - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A sablé		

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir la hauteur du PROJOLLY selon l'épaisseur du revêtement.
2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé.
3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle.
4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.

CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2 POLI, SUPER POLI ET SATINÉ / PLASTIQUE

CAPSULES ET BOUCHONS - ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI

Article	H mm	cond. 10 Pcs	cond. 2 Pcs
CPJAC 06/... (ext.)	6		
IPJAC 06/... (int.)	6		
CPJAC 08/... (ext.)	8		
IPJAC 08/... (int.)	8		
CPJAC 10/... (ext.)	10		
IPJAC 10/... (int.)	10		
CPJAC 11/... (ext.)	11		
IPJAC 11/... (int.)	11		
CPJAC 125/... (ext.)	12,5		
IPJAC 125/... (int.)	12,5		
CPJAC 15/... (ext.)	15		
IPJAC 15/... (int.)	15		
TPJAC 06-08-10-11-125-15-.../...			

Choisissez le conditionnement désiré: Ex. CPJAC .../10 (cond 10 Pcs)
CPJAC .../2 (cond 2 Pcs)

CAPSULES ET BOUCHONS - ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ

Article	H mm	cond. 10 Pcs	cond. 2 Pcs
CPJACS 06/... (ext.)	6		
IPJACS 06/... (int.)	6		
CPJACS 08/... (ext.)	8		
IPJACS 08/... (int.)	8		
CPJACS 10/... (ext.)	10		
IPJACS 10/... (int.)	10		
CPJACS 11/... (ext.)	11		
IPJACS 11/... (int.)	11		
CPJACS 125/... (ext.)	12,5		
IPJACS 125/... (int.)	12,5		
CPJACS 15/... (ext.)	15		
IPJACS 15/... (int.)	15		
TPJACS 06-08-10-11-125-15-.../...			

Choisissez le conditionnement désiré: Ex. CPJACS .../10 (cond 10 Pcs)
CPJACS .../2 (cond 2 Pcs)

CAPSULES - ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER POLI

Article	H mm	cond. 10 Pcs	cond. 2 Pcs
CPJACML 06/... (ext.)	6		
IPJACML 06/... (int.)	6		
CPJACML 08/... (ext.)	8		
IPJACML 08/... (int.)	8		
CPJACML 10/... (ext.)	10		
IPJACML 10/... (int.)	10		
CPJACML 11/... (ext.)	11		
IPJACML 11/... (int.)	11		
CPJACML 125/... (ext.)	12,5		
IPJACML 125/... (int.)	12,5		
CPJACML 15/... (ext.)	15		
IPJACML 15/... (int.)	15		

Choisissez le conditionnement désiré: Ex. CPJACML .../10 (cond 10 Pcs)
CPJACML .../2 (cond 2 Pcs)


RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm	cond. 10 Pcs	cond. 2 Pcs
GJAC 06/...	6		
GJAC 08/...	8		
GJAC 10/...	10		
GJAC 11/...	11		
GJAC 125/...	12,5		
GJAC 15/...	15		

Choisissez le conditionnement désiré: Ex. GJAC .../10 (cond 10 Pcs)
GJAC .../2 (cond 2 Pcs)

CAPSULES - ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SABLÉ

Article	H mm	cond. 10 Pcs	cond. 2 Pcs
CPJACSB 08/... (ext.)	8		
IPJACSB 08/... (int.)	8		
CPJACSB 10/... (ext.)	10		
IPJACSB 10/... (int.)	10		
CPJACSB 125/... (ext.)	12,5		
IPJACSB 125/... (int.)	12,5		



* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 Pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir