



Le **PROLEVALL 29** est un profilé d'extrémité/raccord en aluminium anodisé or, argent disponible en version auto-adhésive ou percée. Il permet de raccorder de manière propre et élégante des surfaces de nature et épaisseur semblables ou différentes, non coplanaires comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre ou tout autre type de matériel d'une épaisseur comprise entre 4 et 6 mm. Le PROLEVALL 29 assure une finition parfaite qui cache les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Ses bords garantissent une excellente adhérence au sol.

PROLEVALL 29

ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT
AVEC ADHÉSIF ET PERCÉ



ALUMINIUM ANODISÉ AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm		
PLV... 29A	5,5 X 29		

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLV... 298AS	5,5 X 29	/	

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLV... 299AS	5,5 X 29	/	

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLV... 2910AS	5,5 X 29	/	

ALUMINIUM ANODISÉ PERCÉ - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H x L mm		
PLV... 29F	5,5 X 29		

ALUMINIUM ANODISÉ PERCÉ avec vis et chevilles thermo packed
longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLV... 298FS	5,5 X 29	/	

ALUMINIUM ANODISÉ PERCÉ avec vis et chevilles thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLV... 299FS	5,5 X 29	/	

ALUMINIUM ANODISÉ PERCÉ avec vis et chevilles thermo packed
longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLV... 2910FS	5,5 X 29	/	

Disponible en finition: AA - AO (AB, AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 100 pces).
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PLV... 29A (finition choisie Anod. Or) PLVAO 29A.

GAMME COULEURS




DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES




Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines

PLV... 29A
PLV... 299AS
PLV... 2910AS





PLV... 29F
PLV... 298FS
PLV... 299FS
PLV... 2910FS



profiles de transition

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



Version adhésive

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif. 4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

Version percée

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Marquer la position des trous en utilisant comme référence les trous du profilé. 3. Introduire les vis dans les trous effectués. 4. Fixer le profilé à l'aide de vis à tête évasées adaptées aux sièges prévus sur le profilé.

Le **PROLEVALL 33** est un profilé d'extrémité/raccord en laiton poli extrudé disponible en version auto-adhésive ou percée. Il permet de raccorder de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur semblables ou différentes non coplanaires comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre ou tout autre type de matériel d'une épaisseur comprise entre 4 et 6 mm. Le PROLEVALL 33 assure une finition parfaite qui cache les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Ses bords profilés garantissent une excellente adhérence au sol.

PROLEVALL 33

LAITON POLI
AUTO-ADHÉSIF ET PERCÉ

LAITON POLI AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H x L mm		
PLVOL 33A	5,5 X 33		

LAITON POLI AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLVOL 338AS	5,5 X 33	/	

LAITON POLI AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLVOL 339AS	5,5 X 33	/	

LAITON POLI AVEC ADHÉSIF - thermo packed
longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLVOL 3310AS	5,5 X 33	/	

LAITON POLI PERCÉ - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H x L mm		
PLVOL 33F	5,5 X 33		

LAITON POLI PERCÉ avec vis et chevilles thermo packed
longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLVOL 338FS	5,5 X 33	/	

LAITON POLI PERCÉ avec vis et chevilles thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces



Article	H x L mm		
PLVOL 339FS	5,5 X 33	/	

LAITON POLI PERCÉ avec vis et chevilles thermo packed
longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces




Article	H x L mm		
PLVOL 3310FS	5,5 X 33	/	


GAMME COULEURS



PLVOL 33A
PLVOL 338AS
PLVOL 339AS
PLVOL 3310AS




PLVOL 33F
PLVOL 338FS
PLVOL 339FS
PLVOL 3310FS



profiles de transition

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



Version adhésive

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif. 4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

Version percée

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Marquer la position des trous en utilisant comme référence les trous du profilé. 3. Introduire les vis dans les trous effectués. 4. Fixer le profilé à l'aide de vis à tête évasées adaptées aux sièges prévus sur le profilé.

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir