

PROJOLLY QUART en aluminium anodisé (argent, titane et or) et aluminium brillanté (chrome, titane et or) est un profilé arrondi qui permet de protéger les angles externes des revêtements et pour assurer leur fermeture le long du périmètre. Sa section particulière en quart de cercle et l'ensemble de ses finitions et des pièces spéciales comme les capsules internes et externes, les raccords et les bouchons de fermeture en font un profilé très recherché qui peut être utilisé avec tout type de revêtement. Lorsque la pose est terminée, nettoyer immédiatement les éventuels résidus de colle ou d'enduit sur la surface du profilé; la permanence de ces substances sur la surface peut causer la formation d'hydroxyde d'aluminium (auréoles foncées) impossible à enlever.

PROJOLLY QUART

ALUMINIUM ANODISÉ
ALUMINIUM BRILLANTÉ




ALUMINIUM ANODISÉ Thermo packed - longueur b. 2,7 ml
cond. 40 Pcs - 108 ml - (H 12,5 mm, 15 mm - cond. 20 Pcs)


Article	H mm	€/ml	€/Pc
PJQTAA 06	6		
PJQTAA 08	8		
PJQTAA 10	10		
PJQTAA 11	11		
PJQTAA 125	12,5		
PJQTAA 15	15		
PJQTAO 06	6		*
PJQTAO 08	8		*
PJQTAO 10	10		
PJQTAO 11	11		*
PJQTAO 125	12,5		*
PJQTAO 15	15		*
PJQTAT 08	8		*
PJQTAT 10	10		
PJQTAT 11	11		*
PJQTAT 125	12,5		*
PJQTBRA 10	10		
PJQTBRA 125	12,5		

ALUMINIUM BRILLANTÉ thermo packed - longueur b. 2,7 ML
cond. 40 Pcs - 108 ML - (H 12,5 mm, 15 mm - cond. 20 Pcs)

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PJQTBC 06	6		
PJQTBC 08	8		
PJQTBC 10	10		
PJQTBC 11	11		
PJQTBC 125	12,5		
PJQTBC 15	15		
PJQTBO 06	6		*
PJQTBO 08	8		
PJQTBO 10	10		
PJQTBO 11	11		*
PJQTBO 125	12,5		
PJQTBO 15	15		
PJQTBT 08	8		
PJQTBT 10	10		
PJQTBT 11	11		
PJQTBT 125	12,5		



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir le PROJOLLY QUART en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée; 2. Couper PROJOLLY QUART à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où sera posé le profilé; 3. Presser l'ailette de fixation de PROJOLLY QUART sur la colle; 4. Poser les carreaux en prenant soin de les aligner au profilé et de laisser un joint de 2 millimètres environ. Enlever immédiatement les résidus de colle de la surface du profilé; 5. Mastiquer soigneusement les joints entre le profilé et le carreau pour éviter la stagnation éventuelle d'eau. Enlever immédiatement les résidus d'enduit de la surface du profilé.

GAMME COULEURS

ANODISÉ			BRILLANTÉ		
AA - Alu. anod. argent	BRA - Bronze ancien anodisé	AO - Alu. anod. or	BC - Alu. brill. chromé	BO - Alu. brill. or	BT - Alu. brill. titane
AT - Alu. anod. titane					

D'AUTRES FINITIONS DE LA GAMME COULEURS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR DEMANDE.
CONTACTER LE BUREAU COMMERCIAL POUR LES QUANTITÉS MINIMALES, DÉLAIS ET COÛTS.

CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

ALUMINIUM ANODISÉ, ALUMINIUM BRILLANTÉ / PLASTIQUE

Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande *

CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM ANODISÉ

Article	H mm	€/cond. 10 Pcs	€/cond. 2 Pcs
CPJQTAA .../...	06/08/10/11/125/15		
IPJQTAA .../...	06/08/10/11/125/15		
TPJQTAA .../...	06/08/10/11/125/15		
CPJQTAO .../...	06/08/10/11/125		
IPJQTAO .../...	06/08/10/11/125		
TPJQTAO .../...	06/08/10/11/125		
CPJQTAT .../...	08/10/11/125		
IPJQTAT .../...	08/10/11/125		
TPJQTAT .../...	08/10/11/125		
CPJQTBRA .../...	10/125		
IPJQTBRA .../...	10/125		
TPJQTBRA .../...	10/125		

CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM BRILLANTÉ


Article	H mm	€/cond. 10 Pcs	€/cond. 2 Pcs
CPJQTBC .../...	06/08/10/11/125/15		
IPJQTBC .../...	06/08/10/11/125/15		
TPJQTBC .../...	06/08/10/11/125/15		
CPJQTBO .../...	06/08/10/11/125		
IPJQTBO .../...	06/08/10/11/125		
TPJQTBO .../...	06/08/10/11/125		
CPJQTBT .../...	08/10/11/125		
IPJQTBT .../...	08/10/11/125		
TPJQTBT .../...	08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJQTBC 10/10

RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm	€/cond. 10 Pcs	€/cond. 2 Pcs
GIJQT .../...	06/08/10/11/125/15		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - GIJQT 10/10



CAPSULES EXTERNE
CPJQT.../.../...

CAPSULES INTERNE
IPJQT.../.../...

BOUCHON DE FERMETURE
TPJQT.../.../...

RACCORD
GIJQT.../.../...

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJQTAA 10/10

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 Pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L'augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.